

## Информация к продукту

### Очиститель тканевой обивки салона Концентрат 1:5 – 10

---

#### Описание

Концентрированное средство для эффективной очистки тканевой обивки салона автомобиля. Удаляет стойкие загрязнения от продуктов питания, технических масел и других пятен различного характера. Обновляет обивку салона без потери качества ткани. Благодаря формуле-концентрату препарат очень экономичен и выгоден в использовании. Подходит как для профессионального использования, так и для применения в быту.

#### Свойства / характеристики

- Быстро и без следа удаляет пятна от пищи, напитков, следы масла, табачный налет, дорожную грязь и т.д.
- Благодаря комплексу мягких ПАВ и неагрессивных растворителей справляется даже со сложными и застарелыми загрязнениями без вреда для ткани.
- Освежает и обновляет тканевую обивку салона автомобиля.
- Благодаря пониженному пенообразованию позволяет контролировать процесс очистки.
- Обладает нейтральным ароматом.

#### Физико-химические свойства

**Внешний вид:** непрозрачная жидкость белого цвета.

**Запах:** специфический запах ароматизатора.

#### Сфера применения

Концентрат жидкости, предназначенной для очистки обивки, ковровых и тканевых поверхностей в автомобилях и в быту.

#### Применение

1. Для удаления сложных загрязнений предварительно очистить грязь щеткой и пропылесосить салон.
2. Разбавить водой из расчета 1 часть средства к 5 – 10 частям воды.
3. Нанести при помощи распылителя.
4. Через 3 – 5 минут удалить состав пылесосом или вручную и высушить.

#### Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре  $\pm 30^{\circ}\text{C}$ .

Осторожно. При попадании в глаза и на кожу промыть водой. Обладает сенсibiliзирующим действием. Оказывает раздражающее действие на кожу и слизистую глаз. При применении использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

#### Фасовки

|     |             |             |
|-----|-------------|-------------|
| 1 л | ПЭ канистра | Art. Ln1462 |
| 5 л | ПЭ канистра | Art. Ln1463 |

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**